

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150412, Sorte: HB7120-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150412 HB7120-1 Sorte: HB7120-1

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VG
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Eckenradius	1,2 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Sorte	HB7120-1
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150412
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen