

## Kippbehälter mit Abrollsystem, lackiert, Muldenvolumen: 1200l



### Bestelldaten

Bestellnummer	919950 1200
GTIN	2050001937421
Artikelklasse	94B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kippbehälter **für Feststoffe** mit günstigem Lastschwerpunkt. Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich.

Das Wannenblech ist mit umlaufendem Randprofil und einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen ausgestattet. Eine Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Einfahrtaschen-Innenmaße AxD = 200x80 mm.

#### Lackierung:

Wahlweise lichtblau RAL 5012, gelborange RAL 2000, feuerrot RAL 3000, resedagrün RAL 6011, mausgrau RAL 7005 **lackiert**.

### Technische Beschreibung

Höhe	1095 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	600 mm
mit Seilzug	ja
Kippsicherung	ja

Einsatzbereich	für Feststoffe
Muldenvolumen	1200 l
Tragfähigkeit	1500 kg
Breite	1070 mm
Gewicht	200 kg
Länge	1720 mm
Schüttkanten Höhe	960 mm
Farbauswahl	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Produktart	Kippbehälter

---

## Zubehör

Radsatz für Späne- und Kippbehälter, Polyamid, 4-teilig  
Tragfähigkeit / Rad 450 kg

919970 450