



Hydraulischer Rohrbieger, Typ: 3/8-2



Bestelldaten

Bestellnummer	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Artikelklasse	83R

Beschreibung

Ausführung:

Robuster hydraulischer Rohrbieger mit geschlossenem Hydrauliksystem und Rückholfeder für bessere Kolbenkontrolle. Gleitstücke und Biegesegmente aus Gusseisen, leistungsstarker Kolben mit Pressdruck 450 bar. Hochwertige Kolbendichtungen verhindern Undichtigkeit und erhöhen die Lebensdauer. Gleitstücke mit Biegewinkelanzeige. Sicheres Biegen der Rohre durch geschlossenes System. Spezielle Hebelausführung schützt vor Überlastung. Lieferung in verschließbarem Holzkasten.

Verwendung:

Zum Biegen von verzinkten und schwarzen Stahlrohren, sowie für Gasrohre (3/8 Zoll – 2 Zoll). Biegewinkel bis 90°, Rohre bis maximal 5,5 mm Wandstärke (2 Zoll-Rohr). Anwenderfreundliche Bedienung durch langen Kolbenhub pro Pumpvorgang. Universeller Einsatz in Maschinen- und Anlagenbau, Arbeiten an Leitungssystemen, Schlosserarbeiten etc.

Inhalt:

Je 1 Biegesegment Nr. 821155: Gr. 3/8; 1/2; 3/4;
1; 1.1/4; 1.1/2; 2
Gleitstück Nr. 821156: 2 St.
hydraulischer Rohrbieger: 1 St.
Laufräder: 3 St.

Technische Beschreibung

Anzahl Biegesegmente	7
----------------------	---

Anzahl Gleitstücke	2
Biegeradius (Mitte Rohr)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Anzahl Laufräder	3
Anzahl hydraulischer Rohrbieger	1
für Rohr-Nennweite	3/8 – 2 Zoll
maximale Wandstärke	5,5 mm
maximaler Biegewinkel	90 Grad
Produktart	Biegeapparat

Zubehör

Biegesegment Typ 1.1/4	821155 1.1/4
Biegesegment Typ 3/8	821155 3/8
Biegesegment Typ 1/2	821155 1/2
Biegesegment Typ 3/4	821155 3/4
Biegesegment Typ 2	821155 2
Gleitstück	821156
Biegesegment Typ 1.1/2	821155 1.1/2
Biegesegment Typ 1	821155 1