

ROLLER**Einhand-Rohrbieger-Set im Stahlblechkasten****Bestelldaten**

Bestellnummer	821200
GTIN	4044942026359
Artikelklasse	84C

Beschreibung**Ausführung:**

Robuster Biegeantrieb aus Alu-Druckguss mit mechanischem Zahnstangenvorschub (Schnellvorschub und Schnellrücklauf), einem Universal-Gleitstückträger inklusive Gleitstück und Biegesegmenten aus glasfaserverstärktem Polyamid. Biegewinkel bis 180° möglich.

Verwendung:

Zum Biegen von weichen, ummantelten Kupferrohren, ummantelte Stahlrohre des Pressfitting-Systems mapress C-Stahl, Präzisionsstahlrohre DIN 2391 – 2394 weich, blank oder ummantelt sowie Verbundrohre der Pressfitting-Systeme.

Inhalt:

Biegeantrieb: 1 St.

Universalgleitstück: 1 St.

Je 1 Biegesegment für Rohr-Außen-Ø: Gr. 12; 15; 18; 22 mm

Biegeradius (Mitte Rohr): Gr. 36; 55; 72; 86 mm

Technische Beschreibung

Biegeradius (Mitte Rohr)	36 mm
Biegeradius (Mitte Rohr)	55 mm
Biegeradius (Mitte Rohr)	72 mm
Biegeradius (Mitte Rohr)	86 mm
Anzahl Biegeantriebe	1

Anzahl Biegesegmente	4
maximaler Biegewinkel	180 Grad
Werkstoff Biegeantrieb	Alu-Druckguss
Produktart	Biegeapparat