

Garant
**Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde
schwingungsgedämpft, konische Form, HSK-A 63, Gewinde M × Länge L1:
M12X174**

Bestelldaten

Bestellnummer	307038 M12X174
GTIN	4045197942906
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung. Konische Bauform. **Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 301342, Reduzierung Nr. 301344, Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

Densimet-Aufnahmen bzw. Vollhartmetall-Verlängerungen für Einschraubfräser, siehe Nr. 301373 – 1379 und Nr. 301361 – 1368.

Auskräglänge A-Maß: 200 mm

Bohrungs-Ø D₁: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Außen-Ø D: 40 mm

Nutzlänge L₁: 174 mm

L₂: 5 mm

Technische Beschreibung

Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm

Nutzlänge L ₁	174 mm
Auskraglänge A-Maß	200 mm
Außen-Ø D	40 mm
Bohrungs-Ø D ₁	12,5 mm
Gewinde M	M12×174
Aufnahme	HSK-A 63
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Form	A
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Schwingung	gedämpft
Produktart	Einschraubfräser-Aufnahme