

Garant

**Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER, für Hochvorschubfräser,
HB4430, Typ: TI**



Bestelldaten

Bestellnummer	212842 TI
GTIN	4045197942593
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Programmierradius bei $a_{p\max}$: 2 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,5 mm

Plattenstärke S: 3.18 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,5 mm
Typ	Ti
Eckenradius	1 mm
Plattenstärke S	3.18 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XOMT060310ZZER
Sorte	HB4430

Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	0,6 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	geeignet		