


**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte XDMT120516ZDSR, für Hochvorschubfräser,  
HB4020, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	212887 ST900
GTIN	4045197943170
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Hinweis:**Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Programmierradius bei  $a_{p\max}$ : 3 mmVorschub  $f_z$  pro Zahn: 1,2 mm

Plattenstärke S: 5.56 mm

**Technische Beschreibung**

Vorschub $f_z$ pro Zahn	1,2 mm
Typ	ST900
Eckenradius	1,6 mm
Plattenstärke S	5.56 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XDMT120516ZDSR
Sorte	HB4020

Schneidstoff	HM
empfohlene Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,5 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2 mm
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	280 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		