


HOLEX**Rund-Blechlocher ohne Kugel-Drucklager, Stempel-Ø (Loch-Ø): 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	834000 75
GTIN	2050000996634
Artikelklasse	86C

Beschreibung**Ausführung:**

Bestehend aus der Matrize, dem Stempel und der Druckschraube.

Ohne Kugel-Drucklager.

Verwendung:

Zum Stanzen der unterschiedlichsten Materialien wie Stahlblech, V2A-Blech, Alu-Blech, Kupferblech usw. Besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen (z. B. große Blechtafeln, Schaltschränke, Sicherungskästen, Verteilerdosen, Armaturentafeln, Spültischbecken, Karosserien usw.). Für Rohrbearbeitung nicht geeignet. Druckschraube und Matrize beim Arbeiten unbedingt einfetten.

Betätigung:

a) mittels **Schraubenschlüssel**.

b) mittels **Handhydraulik** Nr. 834655 Gr. 1.

c) mittels **Hydraulik-Handpumpe** Nr. 834700. **Ab Ø 50 ist die Verwendung der Hydraulik-Handpumpe zu empfehlen.**

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, brüniert.

Hinweis:

- **Bei Betätigung mittels Hydraulikgeräten die Druckschraube gegen Zugbolzen Nr. 834070 (Sonderzubehör) austauschen.**
- **Gr. 32 und 35 zum Lochen von Nirosta-Spültischen, um 1/2 Zoll-Spültischbatterien zu befestigen.**

Technische Beschreibung

Schlüsselweite der Druckschraube	30 mm
vorzubohrender Loch-Ø	21 mm
für Nirostastahlbleche je nach Festigkeit bis	2 mm
Druckschraube	M 20×1,5×90
Stempel-Ø (Loch-Ø)	75 mm
für Materialstärke (Blech St 37)	3 mm
Produktart	Lochwerkzeug

Zubehör

Ersatz-Kugeldrucklagerschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 20/90 mm	834060 20/90
Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher Gewinde-Ø / Länge 20/90 mm	834040 20/90