


Garant
VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201307 3
GTIN	4045197929822
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Innenkühlung: nein

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HE mit h6

Zähnezahl Z: 2

 Schneidenlänge L_c : 8 mm

 Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung: 15 mm

 Freistellungs-Ø D_i : 2,8 mm

Gesamtlänge L: 57 mm

 Schaft-Ø D_s : 6 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	2
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,02 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft	DIN 6535 HE mit h6
Schneiden-Ø D_c	3 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal

Schaftform	HB
Freistellungs-Ø D_1	2,8 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schneidenlänge L_c	8 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	15 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser