

Garant**Griffroller T1, Typ: T12****Bestelldaten**

Bestellnummer	918500 T12
GTIN	4045197612007
Artikelklasse	91T

Beschreibung**Ausführung:**

Geschweißte Stahlkonstruktion, Plattform aus **Holzwerkstoffplatte** mit anthrazitfarbener, kratzfester Oberfläche.

Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen.

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Silber **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Typ	T12
Gewicht	15 kg

Tragfähigkeit	250 kg
Höhe	900 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe unten	195 mm
Norm	EN 1757-3
Breite	860 mm
Ladeflächenbreite	600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Rad-Ø	125 mm
Material Rad	Polyurethan-Laufbelag
Ladeflächentiefe	500 mm
Tiefe	509 mm
Produktart	Griffroller