

Garant**Sägeblatt-Adapter, mit Gewinde, für Sägeblatt-Ø: 63/80/100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	179907 63/80/100
GTIN	4045197942074
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Ni-Beschichtung für verbesserten Verschleißschutz.

Verwendung:

Zusammen mit Kreissägeblättern für Sägesystem. Zum Schlitz- und Trennfräsen.

Hinweis:

Aufnahme für Sägeblatt-Adapter mit Gewinde siehe Katalog Teil 3. **Nachfolgeprodukt für Nr. 179905.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	41,8 mm
Spannschrauben-Set	219985 (TX15;4,2 Nm)
L_1	40 mm
Aufnahmegewinde M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen	4
Teilkreis Befestigungsbohrungen	25,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Innenkühlung	ja

Produktart

Sägeblattaufnahme

Zubehör

Befestigungsschrauben-Set10-teilig

219985