



Densimet Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser, Ø d = 12 mm, Gewinde M × Lges: M6X105



Bestelldaten

Bestellnummer	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- **Schwingungsdämpfende Eigenschaft.**
- **Schafttoleranz h6.**

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

Innenkühlung: ja

Schwingung: gedämpft

Bohrungs-Ø D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Nutzlänge L₁: 60 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø D ₁	6,5 mm
Nutzlänge L ₁	60 mm
Ø D ₂	10 mm
Gewinde M	M5
Zerspanungsstrategie	
Innenkühlung	ja
Balluffchip-Bohrung	
Aufnahme	Ø d = 12 mm
Form	

mit Ringnut	
Rundlaufgenauigkeit	µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl	
geeignet für	
Aufnahme-Norm	
Schaft-Ø d	12 mm
Schwingung	gedämpft
Schaft	
Serie	
Beschichtung	
Produktart	