

**Garant**
**VHM-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5mm**


## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 202293 7,5    |
| GTIN          | 4045197931252 |
| Artikelklasse | 11X           |

## Beschreibung

### Ausführung:

Baumaße ähnlich **DIN 6527**.

Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

### Hinweis:

**Nachfolgeprodukt für Nr. 202320.**

## Technische Beschreibung

|  |                    |
|--|--------------------|
| Schneidenlänge $L_c$   | 19 mm              |
| Auskraglänge $L_1$ inkl. Freistellung                          | 27 mm              |
| Schaft-Ø $D_s$   | 8 mm               |
| Zähnezahl $Z$  | 3                  |
| Freistellungs-Ø $D_1$  | 7,3 mm             |
| Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$    | 0,05 mm            |
| Spiralwinkel   | 45 Grad            |
| Schaftform   | HB                 |
| Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm            |
| Toleranz Nenn-Ø  | e8                 |
| Schneiden-Ø $D_c$  | 7,5 mm             |
| Gesamtlänge $L$  | 63 mm              |
| Schaft   | DIN 6535 HB mit h6 |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Zustellrichtung                         | horizontal, schräg und vertikal   |
| Eckenfasenbreite bei 45°                | 0,1 mm                            |
| Eckenfasenwinkel                        | 45 Grad                           |
| Beschichtung                            | AlCrN                             |
| Schneidstoff                            | VHM                               |
| Norm                                    | DIN 6527                          |
| Typ                                     | N                                 |
| Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$ |
| Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation | $0,5 \times D$ bei Besäumen       |
| Innenkühlung                            | nein                              |
| Farbring                                | ohne                              |
| Produktart                              | Eckfräser                         |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | $V_c$     | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Alu (kurzspanend)              | bedingt geeignet | 280 m/min | N        |
| Alu > 10% Si                   | bedingt geeignet | 200 m/min | N        |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 120 m/min | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 110 m/min | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 100 m/min | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 70 m/min  | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet | 60 m/min  | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         | 70 m/min  | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet | 50 m/min  | M        |
| GG(G)                          | geeignet         | 90 m/min  | K        |
| Uni                            | geeignet         |           |          |
| nass maximal                   | geeignet         |           |          |
| nass minimal                   | geeignet         |           |          |
| trocken                        | bedingt geeignet |           |          |

Luft

geeignet