

**Garant**
**eco-Klemmdrehhalter SVJCR 93°, für Wendeschneidplatten VC., rechts,  
Schaft- / Plattengröße: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261304 25/16
GTIN	4045197945228
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

**Hinweis:**

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: SVJCR/L 2525X16

passende Wendeschneidplatte: VC.. 1604..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 40 mm

Gesamtlänge L: 111,5 mm

Wendeplattenschrauben-Set: 269028 28

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	VC.. 1604..
Wendeplattenschrauben-Set	269023 3
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2525X16

Unterlegplatte	259033 5
Gesamtlänge L	111,5 mm
Plattengröße	16 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	40 mm
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 1
Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15