



ER-Spannmutter für Dichtscheiben, für ER: 20



Bestelldaten

Bestellnummer	309615 20
GTIN	7640128492177
Artikelklasse	39Z

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit. Mutter beschichtet für: geringeren Reibwert und **erhöhte Spannkraft** sowie hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. **Mit Sechskant** SW 25.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Dichtscheiben Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	19,5 mm
für ER	20 mm
maximales Anzugsmoment	100 Nm

Gewinde	M25×1,5
Außen-Ø D	34 mm
Norm	DIN 6499 D
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Produktart	Spannmutter