

KÄRCHER**Hochdruckreiniger unbeheizt, Herstellerbezeichnung: HD615MPLUS****Bestelldaten**

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestellnummer | 078571 HD615MPLUS |
| GTIN | 4054278359960 |
| Artikelklasse | 07C |

Beschreibung**Ausführung:**

Mobile Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor. Gerät mit **Druckschaltersteuerung**, Anti-Verdreh-System, unter Druck drehbar gelagertem Hochdruckschlauch und drehbarem INOX-Strahlrohr. Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Wasserzulauf aus Messing. Maximale Zulauftemperatur 60 °C.

Die **EASY!Force** -Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender. Sorgt für völlig neuen und ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Verbessertes Vollkeramikventil. Integriertes EASY!Lock-Verbindungssystem. Ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung des Zubehörs (z.B. Düsen, Stahlrohre) mit einheitlichen Anschlüssen.

· **3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben.**

Lieferumfang:

Inklusive 10 m Premium-Hochdruckschlauch, EASY!Force-Pistole mit Softgrip-Einlage, INOX-Strahlrohr 840 mm, Powerdüse und Dreckfräser.

Technische Beschreibung

| | |
|---------|-------|
| Gewicht | 30 kg |
|---------|-------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Fördermenge | 560 l/h |
| Netzabsicherung | 16 A |
| Herstellerbezeichnung | HD 6/15 M Plus *EU |
| Leistungsaufnahme | 3100 W |
| Arbeitsdruck | 150 bar |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart | Hochdruckreiniger |