

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SV95CL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm


Bestelldaten

Bestellnummer	261355 12/07
GTIN	4045197948090
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	7 mm
Spannhöhe L ₂	11 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Halsbreite L ₄	9 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 27
Kopflänge L ₁	28 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15,5 mm
ISO-Code Halter	A12K SV95CR/L07
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Nutztiefe T	6 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D

Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200