


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte: HB7010-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 120416 HB7010-1 Sorte: HB7010-1
 Spanbrecher: SR
 Schnitttiefe a_p : 2 - 10 mm
 Vorschub f : 0,4 - 1,2 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 375 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,6 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 375 m/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Spanbrecher	SR
Sorte	HB7010-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen