

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMM 120416 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SR

Schnitttiefe a_p : 2 - 10 mmVorschub f : 0,4 - 1,2 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 260 m/min**Technische Beschreibung**

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Eckenradius	1,6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SR
Sorte	HB7035-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120416
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen