

Garant**Kurzbohrfutter Form AD, SK 40, Spannbereich: 0,3-8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Artikelklasse	31B

Beschreibung**Ausführung:**

Für Rechts- und Linkslauf.

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung. Maximaler Rundlauffehler $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sandgestrahlt und geschliffen.

- **schlanke Bauweise.**
- **gezielte Kühlmittelübergabe auf Werkzeuge mit IK.**
- **Optimale Haltemomente am Werkzeug.**

Lieferumfang:

Inklusive **Torx® - Spanschlüssel** mit Quergriff, **für hohen Kraftschluss.**

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spanschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

Ersatz-Torx®-Spanschlüssel Nr. 625220	TX25
Auskraglänge A-Maß	70 mm
Bauart	schlank
Außen-Ø D	35 mm
Spannbereich	0,3 - 8 mm
Aufnahme	SK 40
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	AD
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 20 μm
maximales Anzugsdrehmoment $M_{d,max}$	≤ 14 Nm
Produktart	Kurzbohrfutter