

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7010-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

SCMT 120404 HB7010-1 Eckenradius: 0,4 mm  
Sorte: HB7010-1  
Spanbrecher: SS  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 150 - 500 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Spanbrecher	SS
Vorschub $f$	0,05 - 0,2 mm/U
Schneidstoff	HM

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7010-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen