

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WSS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Sorte	HB7020
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen