

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für Schlichtbearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7020
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	WSS
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen