

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Wiper,
Sorte: HB7020**

Bestelldaten

Bestellnummer	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,3 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	WSM
Schneidstoff	HM

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen