Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Wiper, Sorte: HB7020



Bestelldaten

Bestellnummer	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a _p	0,2 - 1 mm
Spanbrecher	WSS
Schneidstoff	НМ
Sorte	HB7020
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,15 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	Р
Eckenradius	0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen