


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250670 HB7020 |
| GTIN | 4045197948915 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

DNMG 150404 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| Schnitttiefe a_p | 0,3 - 2 mm |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Sorte | HB7020 |
| Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U |
| Schneidstoff | HM |
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 150 - 400 m/min |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen |
| Spanbrecher | SS |
| Hauptanwendung | P |
| Beschichtung | beschichtet |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150404 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |