


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150404, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150404 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SS
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P

Sorte	HB7035-1
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen