


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7035-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250672 HB7035-1
GTIN	4045197949028
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7035-1
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	SS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen