

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7035-1

Bestelldaten

Bestellnummer	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7035-1 Sorte: HB7035-1

Spanbrecher: SG

 Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

 Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 260 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 260 m/min
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	SG
Sorte	HB7035-1
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen