

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SM
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 5 mm
Vorschub f : 0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 350 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	SM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen