

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150408, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150408 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SG
Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm
Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SG
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 300 m/min

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a _p	1,5 - 6 mm
Beschichtung	beschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen