

**Garant****Positionier-Spannbolzen, Ød1×Länge l1: 16X25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Artikelklasse	31E

**Beschreibung****Vorteil:**

- Dank Federvorspannung keine Überlastung der inneren Mechanik und somit verschleißarm.
- Vibrations- und schwingungsdämpfend.
- Selbsthemmend, kein unbeabsichtigtes Lösen bei Vibrationen.
- Hohe Wiederholgenauigkeit von  $\pm 0,03$  mm.
- Flache Bauhöhe.
- Einfache Bedienung.

**Verwendung:**

Zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, brüniert

**Technische Beschreibung**

Haltekraft	5 kN
Länge l <sub>2</sub>	13,6 mm

Länge $l_3$	10 mm
Schlüsselweite $d_2$	6 mm
Schlüsselweite $d_1$	30 mm
für Aufspannplatten $\pm 0,05$	20 mm
Produktart	Spannbolzen