



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS, unbeschichtet, Ø DC h8: 7,2 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	113005 7,2
GTIN	4045197952417
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 1897

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 130 Grad

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 23,2 mm

Spannutenlänge L_c : 34 mm

Gesamtlänge L: 74 mm

Schaft-Ø D_s : 7,2 mm

Vorschub f in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm/U

Technische Beschreibung

Norm	DIN 1897
Schaft-Ø D_s	7,2 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Nenn-Ø D_c	7,2 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,08 mm/U
empfohlene maximale Bohrtiefe L ₂	23,2 mm
Gesamtlänge L	74 mm
Spannutenlänge L _c	34 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Spitzenwinkel	130 Grad
Schaft	Zylinderschaft
Serie	HOLEX CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	63 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	20 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

