

Garant**GARANT Softcut® 45° Hochleistungs-Planfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 32/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213555 32/3
GTIN	4045197953414
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 3,0** mit Klinge Nr. **674252 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SE.T1305
passende Wendeschneidplatte	XEEW1305
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Schneiden-Ø D _c	32 mm
maximaler Außen-Ø D _{max}	44 mm

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP