

Garant**GARANT Softcut® 45° Hochleistungs-Planfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213555 63/4
GTIN	4045197953483
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 3,0** mit Klinge Nr. **674252 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximaler Außen-Ø D_{max}	75 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.T1305
passende Wendeschneidplatte	XEEW1305
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Anzahl Schneiden Z	4
Schneiden-Ø D_c	63 mm

Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Aufnahmebohrungs- \emptyset	22 mm
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP