



## Vierwandwagen, Typ: 1550



### Bestelldaten

Bestellnummer	919877 1550
GTIN	4017976015507
Artikelklasse	96F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vierwandwagen mit einer **herausnehmbaren** Längswand. Plattform aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche, geschweißte Stahlkonstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Typ	1550
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Ladeflächenhöhe	228 mm
Material Rad	TPE
Rad-Ø	160 mm

maximale Tragfähigkeit	500 kg
Gewicht	35 kg
Höhe	948 mm
Breite	1030 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Ladeflächenbreite	850 mm
Ladeflächentiefe	500 mm
Tiefe	509 mm
Produktart	Vierwandwagen