

Garant
**GARANT Softcut® 45° Hochleistungs-Planfräser, mit Bohrung, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 125/10mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	213555 125/10
GTIN	4045197953667
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 3,0** mit Klinge Nr. **674252 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	63 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maximaler Außen-Ø D_{max}	137,3 mm
Schneiden-Ø D_c	125 mm
passende Wendeschneidplatte	SE.T1305
passende Wendeschneidplatte	XEEW1305

Aufnahmebohrungs-Ø	40 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Serie	Softcut®
Schaftausführung	mit Bohrung
Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,0 N·m	211750 3,0
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP