

**Klappwagen, Typ: 3101****Bestelldaten**

Bestellnummer	919808 3101
GTIN	4017976031019
Artikelklasse	96F

**Beschreibung****Ausführung:**

Stahlrohrrahmen mit klappbarem Schiebebügel, 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller). Plattform aus Stahlblech gepresst, mit aufgeklebtem Antirutschbelag. Vollgummibereifung.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lackierung:**

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Rad-Ø	125 mm
Tiefe geklappt	630 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Breite geklappt	920 mm

Gewicht	18,5 kg
Typ	3101
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Höhe geklappt	275 mm
Ladeflächenhöhe	185 mm
Ladeflächenbreite	910 mm
Material Rad	Vollgummi
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	610 mm
Produktart	Klappwagen