

**Transportkarre, Typ: 1125L****Bestelldaten**

Bestellnummer	919900 1125L
GTIN	4017976011257
Artikelklasse	96F

Beschreibung**Ausführung:**

Verschweißte Rohrrahmen, **Sicherheitsgriffe** aus Kunststoff. Aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel. Luftbereifung auf Kunststofffelge mit rollengelagerter Nabe.

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Schaufelfläche Länge	250 mm
Rad-Ø	260 mm
Tragfähigkeit	200 kg
Breite	570 mm
Gewicht	11 kg
Typ	1125L
Schaufelfläche Breite	320 mm

Material Rad	Luftbereifung
Höhe	1150 mm
Produktart	Transportkarre