

**Garant**
**DN.G 110404, Sorte: HB7410-1**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250752 HB7410-1
GTIN	4045197937711
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DN.G 110404 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAM

Toleranz: G

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

## Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 3 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	TAM
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7410-1

Hauptanwendung	Ti
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 90 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen