

Garant
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 14mm

Bestelldaten

Bestellnummer	203092 14
GTIN	4045197953889
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz. Verstärkter Kern.

Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.

Versetzte Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.

Hinweis:

h_{max} : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar. Für Schlichtoperationen empfehlen wir die Artikel Nr. 204012, 204014 und 204015.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$ für die TPC-Bearbeitung.

Nachfolgeprodukt für Nr. 203089.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	99 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,28 mm
Freistellungs-Ø D_1	13,8 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	50 mm
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HB
Spanmittendicke h_{max} für TPC-Fräsen in Toolox 44 HRC	0,069 mm
Toleranz Nenn-Ø	f8
Schneiden-Ø D_c	14 mm
Schneidenlänge L_c	42 mm

Zustellrichtung	horizontal und schräg
Zähnezahl Z	5
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schaft-Ø D _s	14 mm
Spiralwinkel	40 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Anzahl Spanteiler	2
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,07×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	TPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	380 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	340 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
TOOLOX 33	geeignet	60 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	40 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	geeignet	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	M
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		