

Garant
CN.G 120408, Sorte: HB7410-1


Bestelldaten

Bestellnummer	250158 HB7410-1
GTIN	4045197937704
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CN.G 120408 HB7410-1 Sorte: HB7410-1

Spanbrecher: TAM

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 90 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 90 m/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	TAM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Hauptanwendung	Ti
Sorte	HB7410-1
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen