



Tischwagen mit 2 Ladeflächen, Typ: 4820



Bestelldaten

Bestellnummer	919870 4820
GTIN	4017976048208
Artikelklasse	96F

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion, **öldichte Wannen.**

2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. **Öldichte Wannen** mit **40 mm** hohem Rand.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Typ	4820
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Material Rad	TPE
maximale Tragfähigkeit	400 kg

Breite	1021 mm
Höhe	870 mm
Ladeflächenhöhe unten	207 mm
Tragfähigkeit Ladefläche oben	200 kg
Gewicht	36 kg
Ladeflächenbreite	850 mm
Rad-Ø	160 mm
Ladeflächenhöhe oben	829 mm
Norm	EN 1757-3
Ladeflächentiefe	500 mm
Tiefe	500 mm
Produktart	Tischwagen