

**Garant**
**Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 42/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	213110 42/3
GTIN	4045197953971
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Beschreibung:**

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.  
 Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.  
 Auch einsetzbar zum Semischlichten.  
 Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendeplatte.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

**Technische Beschreibung**

maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,2 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge $L_{\text{ges}}$	50 mm
Ø $D_3$	22,7 mm
passende Wendeschneidplatte	POMX 10T5..

Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Serie	Hi5
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP