

Garant**Kreissägeblatt, TiAlN, Ø×Stärke: 100X2mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	179915 100X2
GTIN	4045197938084
Artikelklasse	17C

Beschreibung

Ausführung:

GARANT VHM-Kreissägeblatt mit extra schmaler Schnittbreite um den Materialverlust zu minimieren. Die Schnittgeschwindigkeit kann im Vergleich zu HSS-Sägeblättern um das **3- bis 4-fache gesteigert** werden. Verstärkter Bund um die Stabilität des Werkzeuges signifikant zu erhöhen. Für ebenen Nutgrund.

Hinweis:

Die nach DIN 1837/1838 zulässigen Toleranzen des Sägeblattdurchmessers werden wesentlich unterschritten, zum Teil bis 50%. Verzahnungsform BW.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22 mm
Vorschub f_z in Stahl < 900 N/mm ²	0,025 mm
Ø	100 mm
Stärke	2 mm
Bundstärke E	2,4 mm

Naben-Ø	38 mm
maximale Einschnitttiefe $a_{e\ max}$	28 mm
Zähnezahl Z	42
passender Adapter	179902 125
Mitnehmer-Bohrung Anzahl	5
Mitnehmer-Bohrung Teilkreis	31,5 mm
Mitnehmer-Bohrung Ø	4,4 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Innenkühlung	nein
Produktart	Kreissägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	800 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	400 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	85 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	70 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	200 m/min	N
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

