

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 090408 TR-H, für GARANT Power Tang, HB7710, Typ: GG**

Bestelldaten

Bestellnummer	215992 GG
GTIN	4045197938138
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

ISO-Code Wendeschneidplatte: LOEU090408 TR-H

Typ: GG

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z : 0,13 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	LOEU090408 TR-H
Eckenradius	0,8 mm
Typ	GG
Vorschub f_z	0,13 mm
Sorte	HB7710
Schneidstoff	HM

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	330 m/min	K
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		