Garant

Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 090408 TR-M, für GARANT Power Tang, HB7515, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	215986 ST1400	
GTIN	4045197938107	
Artikelklasse	21A	

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0.3 \times D / a_p = 4 mm$ ISO-Code Wendeschneidplatte: LOEU090408 TR-M

Typ: ST1400

Eckenradius: 0,8 mm Vorschub f_z: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f _z	0,1 mm		
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOEU090408 TR-M		
Тур	ST1400		
Eckenradius	0,8 mm		
Sorte	HB7515		
Schneidstoff	НМ		



Anzahl Wechsel/Schneiden	4	
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen	

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	150 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	105 m/min	Р
Stahl < 50 HRC	bedingt geeignet	50 m/min	Н
GG(G)	bedingt geeignet	275 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		