

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 090408 R-L, für GARANT Power Tang, HB7635, Typ: INOX**

Bestelldaten

Bestellnummer	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{mm}$

Technische Beschreibung

Typ	INOX
Vorschub f_z	0,08 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	LOEU090408 R-L
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		