

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampingwinkel α_{max}	3,73 Grad
Auskräglänge L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Innenkühlung	ja
Ramplinglänge L für α_{max}	6,13 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	30 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310

Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2