

Garant
Power Q Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XO., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Schneiden-Ø D _c	20 mm
Schaft-Ø D _s h6	20 mm
Ø D ₃	12 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	32 mm
Rampinglänge L für α _{max}	10,13 mm
Gesamtlänge L _{ges}	180 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310
Auskraglänge L ₁	100 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen a _p	0,3 mm

Rampingwinkel α_{\max}	2,26 Grad
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Zylinderschaft
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2